

Woodoprim

Imprimación para madera incolora en fase acuosa



C.O.V.

Conforme a la Directiva COV 2010

Categoría A/l: 140 g/L

Este producto contiene un máximo de < 40 g/L

Definición

Imprimación para madera incolora acrílica en fase acuosa para interior y exterior.

Composición

Resina acrílica, agua.

Ventajas

Fabricada para responder a una demanda específica, Woodoprim BIOROX® contribuye a una calidad más sana del aire con clasificación A+ y a una disminución de los riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las normas medioambientales, en consonancia con los enfoques de desarrollo sostenible y la eco construcción.

Fabricada en Francia, en el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio ambiente, participa de una mejor gestión eco responsable de los recursos y de las energías.

Características técnicas

Incolora – Sedosa – Micro porosa – Lista para empleo – Exterior/Interior – Regulariza la humedad – Refuerza la adherencia – Bloquea y protege la madera antes de la aplicación del acabado – Rendimiento aprox. 8-12 m²/L – Seco al tacto en 1 h – Recubrible en 6 h – Secado definitivo en 48/72 h – Densidad: 1 L = 1,02 kg – Limpieza de útiles con agua clara.

Características ecológicas

Sin solventes – Sin cosolventes – Sin esencia de cítricos.

Consejos de aplicación

- Lijar y desengrasar los soportes si fuera necesario.
- Remover bien antes de usar.
- Aplicación a brocha sintética o rodillo sintético de microfibras 5 a 10 mm (diluir entre 3 y 5% de agua). Airless diluir entre 4 y 5% de agua.
- El material de aplicación debe estar siempre limpio y seco.
- No pasar de 150 micrones por capa.
- Aplicar entre 5°C y 30°C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del soporte).
- Aplicar siempre en tiempo seco: humedad < 65%.

Destino

- En exterior e interior sobre madera.
- Sobre soportes nuevos, lijar suavemente, quitar el polvo y desengrasar antes de la aplicación.
- Sobre soportes ya tratados, fregar si fuera necesario, enjuagar bien y lijar antes de la aplicación.

Precauciones de uso

Evitar heladas.

Para más información, consultar la hoja de datos de seguridad.

Envases

0,5 L – 2,5 L – 10 L